

CC-Dr. Schutz GmbH

Vývoj • Výroba • Logistika
Výroba a distribuce vysoce kvalitních
čisticích a ošetrovacích produktů pro
podlahoviny a také čisticích systémů

Výhradní dovozce pro Českou republiku:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Vídeňská 51
669 02 Znojmo

tel: +420 515 227 272

fax: +420 515 260 423

mobil office: +420 602 124 222

office@dema-dekor.cz • www.dr-schutz.cz

Informace o produktu

CC-Antislip-přísada

1. Popis

Přísada do *CC-PU-ochranné vrstvy* pro zvýšení protiskluznosti ošetřovaného povrchu na hodnotu R10. Vytváří extrémně odolný ochranný film s vynikající životností. Použití v částečně vodou zatěžovaných prostorech se zatížením vlhkostí do 1 hodiny (např. šatny, umývárny) je možné. Protiskluzný účinek zkoušen podle směrnic BGR 181 a DIN 51130 (Berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitsschutz – BGIA). Velmi nízké emise (EMICODE EC 1 R). Pouze pro odborné prováděcí firmy.

Kombinovat pouze s *CC-PU-ochrannou vrstvou (extramatnou, matnou, lesklou)*!

2. Použití

CC-PU-ochrannou vrstvu přelít z kanystru do zvláštní nádoby nebo kbelíku a obsah lahvičky *CC-Antislip-přísady* za stálého míchání (např. pomocí míchadla nebo vrtačky s míchacím nástavcem) pomalu přidávat do *CC-PU-ochranné vrstvy* a důkladně promíchat. Po dokonalém promíchání obou komponentů ve druhém kroku přidat příslušné tvrdidlo a opět důkladně promíchat. Tuto směs zpracovat v předepsané době zpracování – tj. nejpozději do 4 hodin!

Při další práci se směsí se řídit všemi pokyny pro zpracování *CC-PU-ochranné vrstvy* – viz její technický list!

Pozor: *CC-Antislip-přísada* se přidává pouze do prvního nátěru! Druhý nátěr musí být aplikován bez *CC-Antislip-přísady* jako krycí a kotvící nátěr!

Upozornění: *CC-Antislip-přísadu* je možné přidat přímo do kanystru *CC-PU-ochranné vrstvy*. V tomto případě tyto dva komponenty nejprve důkladně protřepat a poté přidat příslušné tvrdidlo a opět důkladně protřepat!

Spotřeba: 440 g *CC-Antislip-přísady* do 5,5 litru *CC-PU-ochranné vrstvy (extramatné, matné nebo lesklé)*.

3. Technické údaje

pH-hodnota: nelze určit

Obsah látek: silikáty

CC-Antislip-přísadu skladujte uzavřený v originální nádobě v chladu a suchu. Chraňte před mrazem. Uchovávejte uzamčený a mimo dosah dětí.

4. Balení

440 g - nádobka



Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.